

HEDI

Avvolgicavo in plastica per apparecchiature con presa tripla, Modello: 40N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081114 40N
GTIN	4003644021529
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Con contrassegno GS.

Avvolgicavo in plastica per apparecchiature. Estremità del cavo con presa tripla, completamente collegato a terra e protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP44). Presa tripla con coperchi a chiusura automatica. Per l'impiego **continuo** all'aperto. Soddisfa la norma **BGI 600** (industria). Protetto contro gli spruzzi d'acqua IP44.

Cavo in neoprene

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1 \text{ mm}$; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Classe del cavo	H07RN-F
Lunghezza cavo	40 m

Scheda tecnica

Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Materiale corpo	Plastica
Materiale del cavo	Neoprene
Grado di protezione IP	IP 44
Struttura del cavo	3G1,5
Tipo di prodotto	Avvolgicavo