



Chiave a forchetta / chiave a cricchetto JOKER 6007 ultralunga, Apertura: 19mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614865 19
GTIN	4013288233332
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°). Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Descrizione tecnica

Ø Anello D	36 mm
Apertura	19 mm
Altezza anello h ₂	11 mm
Lunghezza chiave L	334 mm
Altezza bocca h ₁	10 mm
Dimensione apertura	Metrica
Apertura bocca b	43 mm
Numero di denti	80
Angolo di registro	4,5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	opaca cromata

Scheda tecnica

Finecorsa lato bocca	sì
Funzione di fermo lato bocca	sì
Tipo di prodotto	Chiave