



## Lampada tascabile a LED ATEX con batterie, Modello: 4AAZOOM



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Classe articolo	08C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lampada tascabile per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.

**Lampadine a LED ad alte prestazioni** resistenti agli urti, antipolvere e impermeabili. Con **riflettore a LED. Torcia e lampada per casco a LED con funzione di zoom.** Raggio luminoso focalizzabile (cono di luce 16° – 33°). Sistema ottico brevettato.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Descrizione tecnica

Durata	8 h
Numero di batterie contenute	4
Colore corpo	giallo
Ø Testa	35 mm
Corrente di illuminazione	130 - 165 lm
Zona ATEX	zona 0
Zona ATEX	zona 20
Tipo di batteria	Mignon AA
Peso	176 g

Grado di protezione IP	IP 67
Lunghezza complessiva	170 mm
Caratteristiche attrezzatura	Per atmosfere esplosive
Distanza di illuminazione	100 m
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081553 LR6
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR6	081559 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081554 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081552 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081551 LR6