

**Garant****Mandrino integrale barre alesatrici GARANT Master Mute PSC antivibrante, PSC 80, Ø codolo / lunghezza utile L1: 50/470mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 265065 50/470 |
| GTIN            | 4069515027120 |
| Classe articolo | 29E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Con interfaccia modulare, adatta ai sistemi di altri produttori (es. Iscar).**

Esecuzione codolo Ø 50 mm e Ø 60 mm con rotazione destra. Rotazione sinistra disponibile su richiesta.

**Per:**

Testine intercambiabili GARANT Master Mute n. art. 265100 – 265377.

**Nota:**

La lunghezza utile si estende per la lunghezza L della rispettiva testina intercambiabile. Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

**Descrizione tecnica**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Sporgenza totale Dim. A        | 502 mm      |
| Ø Gambo                        | 50 mm       |
| Set di viti di montaggio       | 269026 3    |
| Lunghezza utile L <sub>1</sub> | 470 mm      |
| Serie                          | Master Mute |
| Numero di canalini per LR      | 1           |
| Adattatore                     | PSC 80      |
| Oscillazione                   | evaporato   |

## Scheda tecnica

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Norma attacco            | ISO 12164-3                       |
| Norma attacco            | ISO 26623-1                       |
| Passaggio interno per LR | sì                                |
| Tipo di prodotto         | Corpo base delle barre alesatrici |