

Garant**Barra alesatrice in HMI, destra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 75/
S5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268732 75/S5
GTIN	4045197545831
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Misura inserto	5 mm
Codice ISO portautensile	E06J SGLPR/LS5
Inserto adatto	GPCT S5010.
Set di viti per inserti	269028 6
Spostamento centrale L ₃	5,6 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	9,15 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Altezza di serraggio L ₂	5,54 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Set di viti per inserti Modello 6

269028 6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500