

Garant
Barra alesatrice in HMI, destra, Lunghezza sporgenza / Misura Inserto: 85/S4mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268712 85/S4
GTIN	4045197545749
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	9,05 mm
Misura inserto	4 mm
Codice ISO portautensile	E08K SCLDR/LS4
Spostamento centrale L_3	4,5 mm
Set di viti per inserti	269028 10
Inserto adatto	CDCT S4010.
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	7,49 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 10

269028 10

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200