

Garant
Barra alesatrice in HMI, destra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 85/ S5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268732 85/S5
GTIN	4045197562623
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	E08K SGLPR/LS5
Ø Preforatura minimo D_{min}	10,72 mm
Inserto adatto	GPCT S5010.
Spostamento centrale L_3	6,4 mm
Misura inserto	5 mm
Set di viti per inserti	269028 6
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	7,49 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Set di viti per inserti Modello 6

269028 6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500