

Garant**Barra alesatrice in HMI, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 60/
S4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	E04G SCLDR/LS4
Ø Preforatura minimo D_{min}	4,57 mm
Spostamento centrale L_3	2,5 mm
Set di viti per inserti	269028 10
Misura inserto	4 mm
Inserto adatto	CDCT S4010.
Lunghezza complessiva L	90 mm
Altezza di serraggio L_2	3,58 mm
Angolo di regolazione κ	97 grado
Ø Codolo D_s	4 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Set di viti per inserti Modello 10

269028 10

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200