

Garant
**Barra alesatrice in HMI, destra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto:
85/06mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	13,54 mm
Spostamento centrale L_3	8,15 mm
Set di viti per inserti	269028 11
Inserto adatto	GCCT 06020.
Codice ISO portautensile	E10K SGLCR/L06
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	9,5 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 11

269028 11

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7

674248 TX7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200