

**Garant**
**Barra alesatrice in HMI, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 65/ S4mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Classe articolo	21V

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269028 10
Misura inserto	4 mm
Inserto adatto	CDCT S4010.
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	5,94 mm
Codice ISO portautensile	E05H SCLDR/LS4
Spostamento centrale $L_3$	3 mm
Lunghezza complessiva $L$	100 mm
Altezza di serraggio $L_2$	4,6 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	5 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 10

269028 10

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200