

Garant**Barra alesatrice in HMI, destra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto:
100/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Inserto adatto	GCCT 06020.
Spostamento centrale L_3	9,15 mm
Set di viti per inserti	269028 11
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	15,52 mm
Codice ISO portautensile	E12M SGLCR/L06
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L_2	11,33 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
\varnothing Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7

674248 TX7

Set di viti per inserti Modello 11

269028 11

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200