

Garant**Barra alesatrice in HMI, destra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto:
75/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268822 75/07
GTIN	4045197562647
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 12
Inserto adatto	TDAT 07010.
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale L ₃	3,71 mm
Codice ISO portautensile	E06J STLDLDR/L07
Ø Preforatura minimo D _{min}	7,06 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Altezza di serraggio L ₂	5,54 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 12

269028 12

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500