

Garant
**Barra alesatrice in HMI, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 75/
S4mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	E06J SCLDR/LS4
Set di viti per inserti	269028 10
Inserto adatto	CDCT S4010.
Spostamento centrale L_3	3,5 mm
Misura inserto	4 mm
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	6,91 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Altezza di serraggio L_2	5,54 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
\varnothing Codolo D_s	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 10

269028 10

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200