

**Garant****Barra alesatrice in HMI, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 75/  
S5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268736 75/S5
GTIN	4045197545879
Classe articolo	21V

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	GPCT S5010.
Misura inserto	5 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	9,15 mm
Spostamento centrale $L_3$	5,6 mm
Codice ISO portautensile	E06J SGLPR/LS5
Set di viti per inserti	269028 6
Lunghezza complessiva L	110 mm
Altezza di serraggio $L_2$	5,54 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Set di viti per inserti Modello 6

269028 6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500