



Avvitatore a percussione 18 V, avvitatore a percussione a batteria, Ø viti max. M16, portautensili con quadro esterno da 1/2 pollice



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074016 BSS18HTF12
GTIN	4058546483005
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Potente avvitatore a percussione a batteria da 18 V con portautensili con attacco quadro da 1/2 pollice.

- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido.**
- **Gancio da cintura.**
- **Regolazione della coppia su 4 livelli, incluso AutoStop per un serraggio e un allentamento ottimali di dadi ruota.**
- **Motore senza spazzole.**

Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi 073841 – 073848.

Descrizione tecnica

Utilizzo tipico

Heavy Duty

Scheda tecnica

Peso	3,05 kg
Coppia massima	1220 Nm
Tensione batteria	18 V
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Numero di batterie contenute	0
Denominazione originale prodotto	BSS 18HTF12BL-0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di colpi	0 - 1900 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG modello AS 18 V
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente