



Mandrino portafrese, SK 40 A = 52, Mandrino di \varnothing d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302500 40
GTIN	4250122600800
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Filetto interno per codolo.

Uso:

Con chiavetta – per frese **con scanalatura longitudinale**, per es. DIN 841.

Con anello di trascinamento – per frese con **scanalatura trasversale**, DIN 1880.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L_3 con anello di trascinamento	27 mm
Sporgenza totale Dim. A	52 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	40
Lunghezza mandrino portafresa L_4	41 mm
Mandrino di \varnothing d ₁	40 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
Filettatura M	M16
Lunghezza complessiva L	172 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
Ø Attacco D ₁	40 mm
Adattatore	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Tipo di prodotto	Attacchi frese

Accessori

Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40	309680 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm	309860 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 40 mm	309870 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Chiave di serraggio ER attacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 40	309700 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40