

**Mandrino portafrese, SK 50, Ø di serraggio D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302440 32
GTIN	4250122600428
Classe articolo	36E

Descrizione**Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	32
Filettatura M	M24
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Attacco D ₁	32 mm
Lunghezza complessiva L	207 mm
Ø Esterno D	72 mm
Adattatore	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308760 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
CodoloForma B Adatti per conici 50	308640 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308785 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 50	308720 50
CodoloForma A Adatti per conici 50	308600 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308765 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308620 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 50	308660 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308650 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308795 50
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 50	308610 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per conici 50	308605 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per conici 50	308790 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50	308740 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308615 50
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 32 mm	309900 32