

Scheda tecnica

TAJIMA

Coltello con impugnatura monocomponente e corsoio bloccabile, con 3 lame preincise a settori, Larghezza della lama: 9mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	844955 9
GTIN	4975364110695
Classe articolo	83M

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.

Impugnatura in plastica resistente agli urti, con 3 lame preincise a settori (simile a n. art. 844910 Dim. 10), a 13 livelli, **9 mm di larghezza**. Meccanismo di bloccaggio integrato nel corsoio.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 844910 Dim. 10 – n. art. 844918 Dim. 10.

Descrizione tecnica

Spessore lama	0,4 mm
Lunghezza lama	80 mm
Lunghezza coltello senza lama	130 mm
Larghezza lama	9 mm
Numero di settori preincisi	13
Tipo di prodotto	Cutter

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/844955-9>