

Garant

**Coltello con impugnatura bicomponente, con 3 lame preincise a settori,
Larghezza della lama: 18mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	845020 18
GTIN	4069515027809
Classe articolo	81B

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.

Impugnatura bicomponente bombata e al contempo sottile per eseguire lavori impegnativi e tagli precisi. Rivestimento antiscivolo in **Haptoprene** con nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Per lavorare in sicurezza anche con mani bagnate o sporche di olio: il rischio di scivolamento è minimo. Arresto automatico della lama. Con **3** lame preincise a settori (simile a n. art. 845010 Dim. 10), a 8 livelli, **18 mm di larghezza**.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedi n. art. 845010 Dim. 10 – 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10 e 845023 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	100 mm
Larghezza lama	18 mm
Lunghezza coltello senza lama	160 mm
Spessore lama	0,5 mm
Numero di settori preincisi	8
Tipo di prodotto	Cutter

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/845020-18>
