



Coltello con impugnatura in zinco pressofuso con 1 lama preincisa a settori, Larghezza della lama: 9mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	845037 9
GTIN	4069515027830
Classe articolo	82B

Descrizione

Esecuzione:

Lama di qualità, estraibile e rientrante, estremamente affilata e di grande durata per una esecuzione precisa nel metallo; si blocca automaticamente.

Vantaggi:

Impugnatura in zinco pressofuso: portata e durezza elevate e al contempo notevole leggerezza. Eccezionalmente resistente alla corrosione, evita la formazione di scintille e non è magnetica.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 844910 Dim. 10; 844915 Dim. 10 e 844917 Dim. 10.

Nota:

Le lame n. art. 844916 Dim. 10 e 844918 Dim. 10 non sono compatibili.

Descrizione tecnica

Larghezza lama	9 mm
Lunghezza lama	80 mm
Numero di settori preincisi	13
Spessore lama	0,4 mm
Lunghezza coltello senza lama	130 mm
Materiale impugnatura	Lega di zinco
Tipo di prodotto	Cutter

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/845037-9>
