

**Mandrino portafrese, SK 40, Ø di serraggio D1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302420 16
GTIN	4250122600275
Classe articolo	36E

Descrizione**Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	16
Filettatura M	M16
Lunghezza complessiva L	156 mm
Ø Attacco D ₁	16 mm
Ø Esterno D	48 mm
Adattatore	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 16 mm	309900 16