

Garant

Estrattori per viti rotte con scanalature strette, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082865 6
GTIN	4069515028295
Classe articolo	01A

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-vanadio. Gli spigoli vivi delle scanalature si agganciano saldamente alla vite, svitandola. Con quadro per l'azionamento mediante giramaschi e simili.

Uso:

Per svitare le viti rotte con filettatura destra.

Nota:

Filettatura UNF e UNC disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Per viti / bulloni	M18 – M24
Per bocchettoni (nippli)	3/8 pollici
Modello	6
Per	Acciaio temprato