


Codolo tenuta stagna, Forma A, A manicotto, Per coni verticali: 30

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308613 30
GTIN	4069515028752
Classe articolo	32Z

Descrizione
Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

- **Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).**
- **Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).**

Nota:

A tenuta stagna – con o-ring.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M12
Lunghezza complessiva L	44 mm
Adatti per coni con codice a colori	SK 30
Ø Testa D ₁	13 mm
Adatti per coni	30
L ₁	24 mm

Scheda tecnica

Giunto di Ø D	17 mm
Angolo A	15 grado
Coppia di serraggio massima	20 Nm
Caratteristica di foratura	A manicotto
Norma codoli di serraggio	ISO 7388-3
Tipo di prodotto	Perno di serraggio