


Codolo tenuta stagna, Forma A, A manicotto, Per coni verticali: 40

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308613 40
GTIN	4069515028769
Classe articolo	32Z

Descrizione
Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

- **Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).**
- **Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).**

Nota:

A tenuta stagna – con o-ring.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massima	50 Nm
Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Giunto di Ø D	23 mm
Ø Testa D ₁	19 mm
Angolo A	15 grado
Filettatura M	M16

Scheda tecnica

Adatti per coni	40
Lunghezza complessiva L	54 mm
Caratteristica di foratura	A manicotto
Norma codoli di serraggio	ISO 7388-3
Tipo di prodotto	Perno di serraggio