

**Codolo tenuta stagna, Forma A, A manicotto, Per coni verticali: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308613 50
GTIN	4069515028776
Classe articolo	32Z

Descrizione**Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

- **Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).**
- **Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).**

Nota:

A tenuta stagna – con o-ring.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

Descrizione tecnica

Ø Testa D ₁	28 mm
Adatti per coni con codice a colori	SK 50
Lunghezza complessiva L	74 mm
Coppia di serraggio massima	150 Nm
Giunto di Ø D	36 mm
Filettatura M	M24

Scheda tecnica

Angolo A	15 grado
Adatti per coni	50
L ₁	34 mm
Caratteristica di foratura	A manicotto
Norma codoli di serraggio	ISO 7388-3
Tipo di prodotto	Perno di serraggio