



Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A, con foro di Ø 7 mm, Per coni verticali: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308623 40
GTIN	4069515028783
Classe articolo	32Z

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

- Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
- Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
- Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

A tenuta stagna – con o-ring.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

Descrizione tecnica

Ø Testa D ₁	19 mm
L ₁	26 mm
Adatti per coni	40
Giunto di Ø D	23 mm
Angolo A	15 grado

Scheda tecnica

Coppia di serraggio massima	50 Nm
Lunghezza complessiva L	54 mm
Filettatura M	M16
Adatti per coni con codice a colori	SK 40
Caratteristica di foratura	con foro di Ø 7 mm
Norma codoli di serraggio	ISO 7388-3
Tipo di prodotto	Perno di serraggio