

**Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 55 mm, TiAlN, Ø DC: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	118822 25
GTIN	4069515029513
Classe articolo	12D

Descrizione**Esecuzione:**

Adatte per tutti i trapani ad attacco magnetico in commercio. Ottima asportazione del truciolo grazie alla geometria ottimizzata dei taglienti. Facile riaffilatura. Codolo Weldon – Ø **19 mm**.

HSS con speciale rivestimento TiAlN per migliori capacità di taglio (Il rivestimento limita l'incollamento del materiale).

Uso:

Su trapani ad attacco magnetico e a colonna, per praticare fori di grandi dimensioni su carpenteria metallica. La punta truciola soltanto un sottile anello di materiale, mentre la carota viene espulsa da un estrattore.

Fornitura:

Senza estrattore.

Nota:

Per la lubrificazione delle punte a carotare consigliamo un olio da taglio ad alte prestazioni (vedere n. art. 084210).

Descrizione tecnica

Ø Gambo	19,05 mm
Ø Nominale D _c	25 mm
Profondità di taglio	55 mm
Lunghezza complessiva L	85,5 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS

Scheda tecnica

Norma	Norma interna
Codolo	codolo Weldon
Tipo di prodotto	Punta per cave

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea		
Alluminio (a truciolo corto)	idonea		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
INOX < 900 N/mm ²	idonea		
GG	idonea		
GGG	idonea		
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		