



Mandrino a pinza OZ, SK 40, Campo di serraggio: 2-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302460 2-25
GTIN	4250122600039
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Ghiera su cuscinetti a sfere.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio OZ a norma ISO 10897.

Accessori speciali:

Pinze OZ n. art. 309540 – 309560, set n. art. 309562 (tipo 462 E) per Dim. 2 – 25, chiave a settore n. art. 628400.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	2 - 25 mm
Ghiera di serraggio di ricambio n. art. 309670	2 - 25
Filettatura M	M16
Sporgenza totale Dim. A	66 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	58/62
Lunghezza complessiva L	159 mm
Ø Esterno D	60 mm
Ø Attacco D ₁	2-25 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	DIN 2080

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 12 mm	309550 12
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 18 mm	309550 18
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Chiave a settorecon nasello - quadro Per Ø esterno dado 58/62 mm	628400 58/62
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 16 mm	309550 16
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 24 mm	309550 24
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 23 mm	309550 23
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 5 mm	309550 5
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 21 mm	309550 21
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 11 mm	309550 11
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 15 mm	309550 15
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
	308820 40

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 13 mm	309550 13
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 22 mm	309550 22
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 6 mm	309550 6
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 10 mm	309550 10
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 8 mm	309550 8
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 14 mm	309550 14
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 7 mm	309550 7
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Ghiera di serraggio OZ Capacità del mandrino 2-25 mm	309670 2-25
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 19 mm	309550 19
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 25 mm	309550 25
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 9 mm	309550 9
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 4 mm	309550 4
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 20 mm	309550 20
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 17 mm	309550 17