

**Mandrino portafrese, SK 40, Ø di serraggio D1: 20mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302420 20 |
| GTIN | 4250122600299 |
| Classe articolo | 36E |

Descrizione**Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Lunghezza complessiva L | 156 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 63 mm |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 |
| Ø Attacco D ₁ | 20 mm |
| Filettatura M | M16 |
| Ø Esterno D | 52 mm |
| Adattatore | SK 40 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma attacco | DIN 2080 |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M | 308670 40M |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308660 40 |
| CodoloForma B Adatti per coni 40 | 308640 40 |
| CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308630 40 |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40 | 308820 40 |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308635 40 |
| CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308625 40 |
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40 | 308830 40 |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308806 40 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40 | 308740 40 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308760 40 |
| CodoloForma A Adatti per coni 40 | 308600 40 |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308802 40 |
| Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308610 40 |
| Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308801 40 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308765 40 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308795 40 |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308620 40 |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308650 40 |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308785 40 |
| Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308700 40 |
| Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40 | 308605 40 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308615 40 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308790 40 |
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 20 mm | 309900 20 |