



Testa di taglio intercambiabile Master Mute sinistra, per DN.. Inserti



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265115 32/11
GTIN	4069515031851
Classe articolo	29E

Descrizione

Per:

Codoli barre alesatrici antivibranti n. art. 265060 – 265076.

Descrizione tecnica

Leva	259015 21
Lunghezza complessiva L	26 mm
Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Sottopiacchetta	269005 20
Vite per leva	259018 19
Inserto adatto	DN.. 1104..
Spostamento centrale L_3	22 mm
Serie	Master Mute

Scheda tecnica

Ø Codolo D _s	32 mm
Numero di canalini per LR	3
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265115-32/11>