



Trapano avvitatore Trapano avvitatore a batteria



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074800 ISR1830PHX
GTIN	4053423255263
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Soluzione intelligente da 18 V costante, affidabile e conveniente per linee di montaggio industriali.

- **Accoppiamento di precisione:** nessun sovraserraggio non appena viene raggiunta la coppia impostata (per ridurre l'usura dell'accoppiamento).
- **Ergonomia industriale:** estrema compattezza per un'elevata flessibilità. Dimensioni dell'impugnatura ottimizzate e peso ridotto per il montaggio industriale.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Descrizione tecnica

Utilizzo tipico	Heavy Duty
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Vibrazione massima a norma EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Tensione batteria	18 V

Scheda tecnica

Peso	0,7 kg
Numero di batterie contenute	0
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1400 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	IRS 18V-30 P-HX
Portautensile con profilo di azionamento	Esagono incassato
Coppia massima	30 Nm