



Avvitatore a percussione 18 V, avvitatore a percussione a batteria



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074052 GDS18750C
GTIN	4059952655147
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione a batteria:

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**

Il potente avvitatore a impulsi a batteria da 1/2 di pollice combina prestazioni e design compatto.

- **Coppia di spunto di 1000 Nm combinata con una lunghezza della testa di soli 156 mm.**
- **Ideale per officine di metallo/fabbri, lavorazione industriale dei metalli, manutenzione di veicoli e interventi edili.**

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073867.

Descrizione tecnica

Capacità batteria	8 Ah
Alimentazione	Alimentazione a batteria

Scheda tecnica

Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Denominazione originale prodotto	GDS 18V-750 C
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Vibrazione massima a norma EN	13,5 m/s ²
Peso	2,1 kg
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Numero massimo giri 2 velocità	3000 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Numero di colpi	0 - 3000 min ⁻¹
Numero massimo giri 1 velocità	1500 min ⁻¹
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Numero di batterie contenute	2
Coppia massima duro	750 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente