



Avvitatore a percussione 18 V, avvitatore a percussione a batteria



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074052 GDS1600HC
GTIN	4053423246377
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione a batteria:

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**

Prestazioni eccezionali senza cavi: Avvitatore a impulsi da 3/4 di pollice con elevata potenza di estrusione grazie alla tecnologia brushless BITURBO.

- **Robusto avvitatore a impulsi con coppia di serraggio di 1.600 Nm e coppia di spunto di 2.200 Nm.**
- **La modalità Auto Bolt Release (ABR) consente un utilizzo pratico evitando la caduta e la perdita di bulloni metallici o dadi a risvolto.**

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073867.

Descrizione tecnica

Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
-------------	--------------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero massimo giri 1 velocità	800 min ⁻¹
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Capacità batteria	8 Ah
Numero massimo giri 2 velocità	1750 min ⁻¹
Peso	3,2 kg
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Numero di batterie contenute	2
Denominazione originale prodotto	GDS 18V-1600HC
Vibrazione massima a norma EN	14 m/s ²
Numero di colpi	0 - 2350 min ⁻¹
Coppia massima duro	1600 Nm
Dimensione portautensile	3/4 pollici
Tensione batteria	18 V
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente