



### Casco di protezione uvex pronamic E, Colore: YELLOW



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097707 YELLOW
GTIN	4066853036999
Classe articolo	04U

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Casco di protezione leggero** in HDPE (High Density Polyethylen - polietilene ad alta densità) con elmetto chiuso (senza ventilazione) per l'utilizzo nel settore elettrico **fino a 1.000 V CA** e 1500 V CC. La geometria ottimizzata del copricapo e l'ampio supporto per la nuca garantiscono un'indossabilità estremamente confortevole. Il sistema adattatore permette di abbinarlo a visiere, cuffie e lampade per casco. **Resistente alle basse temperature fino a -30 °C** e protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM).

- **Cinghia a 6 punti**
- **Attacchi Euro-slot da 30 mm**
- **Fascia tergisudore in skay simil-pelle**
- **Forma diritta**
- **Con chiusura girevole e ampio supporto per la nuca**

##### Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

#### Descrizione tecnica

Dimensione	51 - 65 cm
Regolazione taglia	Sistema di chiusura a rotazione
Peso	396 g

## Scheda tecnica

Colore	giallo
Proprietà del casco	Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
Proprietà del casco	Protezione fino a -30 °C
Proprietà del casco	Isolamento elettrico
Materiale elmetto	HDPE
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 50365
Tipo di prodotto	Casco di protezione