

**uvex**

**Casco di protezione uvex pronamic E, Colore: WHITE**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 097707 WHITE  |
| GTIN            | 4066853027362 |
| Classe articolo | 04U           |

## Descrizione

### Esecuzione:

**Casco di protezione leggero** in HDPE (High Density Polyethylen - polietilene ad alta densità) con elmetto chiuso (senza ventilazione) per l'utilizzo nel settore elettrico **fino a 1.000 V CA** e 1500 V CC. La geometria ottimizzata del copricapo e l'ampio supporto per la nuca garantiscono un'indossabilità estremamente confortevole. Il sistema adattatore permette di abbinarlo a visiere, cuffie e lampade per casco. **Resistente alle basse temperature fino a -30 °C** e protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM).

- **Cinghia a 6 punti**
- **Attacchi Euro-slot da 30 mm**
- **Fascia tergisudore in skay simil-pelle**
- **Forma diritta**
- **Con chiusura girevole e ampio supporto per la nuca**

### Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

## Descrizione tecnica

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Regolazione taglia | Sistema di chiusura a rotazione |
| Dimensione         | 51 - 65 cm                      |
| Peso               | 396 g                           |

## Scheda tecnica

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Colore              | bianco                                   |
| Proprietà del casco | Protezione dagli spruzzi di metallo fuso |
| Proprietà del casco | Protezione fino a -30 °C                 |
| Proprietà del casco | Isolamento elettrico                     |
| Materiale elmetto   | HDPE                                     |
| Norma               | DIN EN 397                               |
| Norma               | DIN EN 50365                             |
| Tipo di prodotto    | Casco di protezione                      |