

**Mandrino portafrese, SK 50, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302440 6
GTIN	4250122600336
Classe articolo	36E

Descrizione**Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Lunghezza complessiva L	190 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm
Filettatura M	M24
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	6
Ø Esterno D	25 mm
Adattatore	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 6 mm	309900 6