

**Garant**

**Testina intercambiabile GARANT Master Mute per inserti per filettatura, a destra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/22**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 265302 40/22  |
| GTIN            | 4069515036023 |
| Classe articolo | 29E           |

### Descrizione

**Esecuzione:**

Con sottopiacchetta da 1,5°.

**Nota:**

Inserti per filettatura adatti n. art. 270700 – 270984.

### Descrizione tecnica

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Spostamento centrale $L_3$     | 25,7 mm     |
| Misura inserto                 | 22 mm       |
| Serie                          | Master Mute |
| Ø Preforatura minimo $D_{min}$ | 47 mm       |
| Lunghezza complessiva L        | 30 mm       |
| Inserto per filettatura adatto | 22IR        |
| Vite inserto                   | 269028 51   |
| Ø Codolo $D_s$                 | 40 mm       |

## Scheda tecnica

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo di impiego          | a destra                                         |
| Passaggio interno per LR | sì                                               |
| Tipo di prodotto         | Testina portainserito<br>con bloccaggio a staffa |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265302-40/22>