

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SVJCR 142°, per inserti VC.., destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265038 12/07
GTIN	4069515036252
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo rinforzato in metallo duro senza superficie di serraggio.

Nota:

Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	189 mm
Set di viti per inserti	269028 53
Angolo di regolazione κ	142 grado
Ø Preforatura minimo D_{min}	14 mm
Spostamento centrale L_3	7 mm
Norma	Norma interna
Sporgenza totale L_1	132 mm
Serie	Master Mute
Codice ISO portautensile	A12X SVJCR/L07
Misura inserto	7 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Tipo di impiego	a destra
Forma del codolo	Acciaio

Scheda tecnica

Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265038-12/07>