

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SVJCL 142°, per inserti VC., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265039 12/07
GTIN	4069515036269
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo rinforzato in metallo duro senza superficie di serraggio.

Nota:

Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Angolo di regolazione κ	142 grado
Ø Codolo D_s	12 mm
Sporgenza totale L_1	132 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	14 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Spostamento centrale L_3	7 mm
Codice ISO portautensile	A12X SVJCR/L07
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 53
Serie	Master Mute
Lunghezza complessiva L	189 mm
Norma	Norma interna
Filettatura di raccordo	G 1/8
Tipo di impiego	sinistra

Scheda tecnica

Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265039-12/07>