

Garant**Codolo barra alesatrice GARANT Master Mute antivibrante, Ø codolo / lunghezza complessiva L: 16/268****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265076 16/268
GTIN	4069515037341
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:****Con interfaccia modulare, adatta ai sistemi di altri produttori (es. Iscar).****Fornitura:**

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S! $D_{min.} = \varnothing \text{ codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3$. Lunghezza utile = lunghezza complessiva L meno lunghezza di serraggio (consigliata = $3 \times D$). Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	268 mm
Set di viti di montaggio	269026 1
Lunghezza di serraggio consigliata	48 mm
Ø Gambo	16 mm
Campo non serrabile S	102 mm
Esecuzione	Versione rinforzata in HM
Numero di canalini per LR	3
Filettatura di raccordo	G 1/8
Serie	Master Mute

Scheda tecnica

Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265076-16/268>