



Avvitatore a percussione 12 V, avvitatore a percussione a batteria, adatto per acciaio



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074014 M12CIWF385
GTIN	4058546483234
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Robusti e potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole.**
- **Per garantire una lunga durata del motore e un'efficienza elevata.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo e impugnatura centrale con supporto morbido.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri.**
- **Elettronica REDLINK PLUS™ – gestione straordinaria della potenza.**
- **DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra i livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.**

Con anello elastico.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e custodia HD.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073801 - 073840.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto	M12FCIWF38G3-502X
Vibrazione massima a norma EN	1,5 m/s ²
Peso	1 kg
Tensione batteria	12 V
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M16
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità batteria	5 Ah
Numero di colpi 1 ^a velocità	0 - 1500 min ⁻¹
Coppia massima 1 ^a velocità	542 Nm
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Dimensione portautensile	3/8 pollici
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Numero di batterie contenute	2
Numero di colpi 3 ^a velocità	0 - 3300 min ⁻¹
Numero di colpi 2 ^a velocità	0 - 3000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente