



Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V, per Ø disco di 230 mm, con batteria



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077135 M18FLAG230
GTIN	4058546564056
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a due mani **a batteria** Ø 230 mm. Esecuzione con dispositivo dell'uomo morto e protezione contro il riavvio.

Motore POWERSTATE™ senza spazzole di ultimissima generazione (funzionamento con un solo accumulatore High Output™ da 18 V / 12 Ah)

Fornitura:

Inclusi 1× batteria agli ioni di litio **FORGE™** da 18 V / 12 Ah, caricabatterie M12-18 FC, carter, impugnatura laterale AVS, ghiera di serraggio rapido Fixtec, 2× griglie di protezione antipolvere intercambiabili e valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Particolarità	Dispositivo dell'uomo morto; FIXTEC
Capacità batteria	12 Ah
Denominazione originale prodotto	M18FLAG230XP-DB-121C
Ø Massimo disco	230 mm
Numero massimo giri	6600 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V

Scheda tecnica

Numero di batterie contenute	1
Vibrazione massima a norma EN	8,7 m/s ²
Peso	5,2 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Blocco contro il riavvio	sì
Profondità massima di taglio	65 mm
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari