

**Mandrino portafrese, SK 50, Ø di serraggio D1: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302440 8
GTIN	4250122600343
Classe articolo	36E

Descrizione**Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	8
Filettatura M	M24
Lunghezza complessiva L	190 mm
Ø Attacco D ₁	8 mm
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø Esterno D	28 mm
Adattatore	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo Forma A Adatti per conici 50	308600 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50	308740 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 50	308660 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308765 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308615 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 50	308605 50
Codolo Forma B Adatti per conici 50	308640 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308650 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308790 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308620 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308760 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 50	308720 50
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 50	308610 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308795 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308785 50
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 8 mm	309900 8