



Radio a batteria/ad alimentazione di rete, Modello: GPB18VH-6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	073961 GPB18VH-6
GTIN	4053423301526
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Radio da cantiere robusta, protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP54) con alimentazione di rete o a batteria. Radio potente con funzione di ricarica per batterie da 12 V e 18 V.

- **Audio di qualità eccellente con DAB+, FM, Bluetooth®, AUX e multi-speaker.**
- **Compatibilità con L-BOXX per un facile trasporto della radio in qualsiasi cantiere.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di allacciamento, 2 batterie tampone, cavo di collegamento AUX, senza batterie.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Altezza	336 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Tipo di batteria	Ioni di litio

Scheda tecnica

Lunghezza	476 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Numero di batterie contenute	0
Larghezza	249 mm
Peso	8,2 kg
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Tensione batteria	12 V
Tensione batteria	18 V
Tipo di prodotto	Radio