



Mandrino a pinza ER, SK 40, per Dim. pinza ER: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302465 40
GTIN	4250122600114
Classe articolo	36E

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio ER/ESX a norma ISO 15488-B.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER n. art. 308981 – 309040, assortimenti ER n. art. 309024 – 309320, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	4 - 26 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio	40
Per pinze di serraggio ER	40
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Filettatura M	M16
Ø Esterno D	63 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308990 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	309040 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 24 mm	309040 24
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	309040 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	309040 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 26 mm	308990 26
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308990 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 21 mm	308990 21
Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	308990 16
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308992 6
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308992 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	309040 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 18 mm	309040 18
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	309040 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 19 mm	308990 19
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	309040 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	309040 15
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	308990 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 24 mm	308990 24
Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	308990 15
Pinza ER Ø Attacco nominale d 22 mm	308990 22
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 18 mm	308992 18
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	308992 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	309040 11
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 20 mm	308992 20
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40	309680 40

Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	308992 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 19 mm	309040 19
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	309040 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 23 mm	308990 23
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308990 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 17 mm	309040 17
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308990 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 20 mm	309040 20
Pinza ER Ø Attacco nominale d 26 mm	309040 26
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	308992 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	308990 13
Pinza ER Ø Attacco nominale d 21 mm	309040 21
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	309040 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	309040 9
Set di 23 pinze ER 4-26 mm	309028
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 22 mm	308992 22
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308990 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 25 mm	309040 25
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	309040 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 20 mm	308990 20
Pinza ER Ø Attacco nominale d 17 mm	308990 17
Pinza ER Ø Attacco nominale d 25 mm	308990 25
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	309040 13
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	308992 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308990 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 23 mm	309040 23
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308990 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308990 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 22 mm	309040 22

Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 25 mm	308992 25
Pinza ER Ø Attacco nominale d 18 mm	308990 18
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308990 4