

FLUKE.

## Termocamera in formato tascabile, Modello: TC01A



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474025 TC01A
GTIN	195112129005
Classe articolo	47H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Termocamera robusta e potente per la visualizzazione dei raggi infrarossi.

- **Modalità Picture-in-Picture: facile ricerca delle avarie grazie alla visualizzazione in contemporanea dell'immagine visiva e dell'immagine termografica.**
- **Fluke Connect: semplice backup di immagini e misurazioni tramite WLAN.**

Versione mobile per la connessione con Android.

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Uso:

Per la manutenzione preventiva al fine di monitorare gli impianti meccanici ed elettrici oppure i processi di produzione. Particolarmente adatta per manutenzione, edilizia artigianato, settore del riscaldamento e installazione, Facility Management e tecnica domestica.

### Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Frequenza di ripetizione immagini	9 Hz
Campo visivo	56 × 42 grado
Dimensione rivelatore	256 × 192 px

## Scheda tecnica

Interfaccia	Fluke Connect
Interfaccia	Interfaccia USB
Campo temperatura	-10 - 550 °C
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Grado di protezione IP	IP 54
Accuratezza	±2 °C o 2%
Taratura	Prezzo su richiesta
Sensibilità termica	0,05 K
Dimensione display	3,5 pollici
Tipo di prodotto	Termocamera