

**Mandrino portafrese, SK 40, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302420 6
GTIN	4250122600220
Classe articolo	36E

Descrizione**Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M16
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	6
Lunghezza complessiva L	143 mm
Ø Esterno D	25 mm
Adattatore	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
Codolo Forma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo Forma B Adatti per conici 40	308640 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308630 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308625 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 40	308635 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 6 mm	309900 6