



**Spazzola circolare con gambo ondulato, microabrasivo, grana ceramica K120,  
Ø Spazzole D1× Larghezza utile L1: 70X10mm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 574460 70X10  |
| GTIN            | 4017359672907 |
| Classe articolo | 57L           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Setole in nylon abrasivo con carburo di silicio, unite a un supporto di acciaio; Ø codolo 6 mm.

#### Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.

### Descrizione tecnica

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Ø Codolo D <sub>s</sub>        | 6 mm                    |
| Ø Spazzola D <sub>1</sub>      | 70 mm                   |
| Numero massimo giri            | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Larghezza utile L <sub>1</sub> | 10 mm                   |
| Lunghezza utile H <sub>1</sub> | 20 mm                   |

## Scheda tecnica

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Velocità consigliata     | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Sigla materiale abrasivo | Ceramica               |
| Tipo di prodotto         | Spazzola circolare     |