



Micrometro digitale per interni con uscita dati, Campo di misura: 175-200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428931 175-200
GTIN	4059192064969
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte o micrometri rapidi per interni con filettatura di raccordo per una facile sostituzione delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. **A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.**

Micrometri per interni con frizione ad alta sensibilità avanzata, misure rapide con passo del mandrino 1,5 mm. Funzioni di misura pratiche, ad es. 3 PRESET, visualizzazione delle tolleranze tramite simboli, ABS.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, cavo per la trasmissione dati n. art. 498941, anello di azzeramento n. art. 484030, pannello truciolare per supporto per micrometro n. art. 428951.

Descrizione tecnica

Dimensione a	0,5 mm
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Limite di errore	0,007 mm
Lettura	0,001 mm
Campo di misura	175 - 200 mm

Scheda tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Profondità di misura standard	132 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/428931-175-200>