



Set di micrometri digitali per interni con uscita dati, Campo di misura: 6-12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428941 6-12
GTIN	4059192064976
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte o micrometri rapidi per interni con filettatura di raccordo per una facile sostituzione delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. **A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.**

Micrometri per interni con frizione ad alta sensibilità avanzata, misure rapide con passo del mandrino 1,5 mm. Funzioni di misura pratiche, ad es. 3 PRESET, visualizzazione delle tolleranze tramite simboli, ABS.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428931 con rispettivi anelli di riscontro.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, cavo per la trasmissione dati n. art. 498941, anello di azzeramento n. art. 484030, pannello truciolare per supporto per micrometro n. art. 428951.

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
--	---------------

Scheda tecnica

Campo di misura	6 - 12 mm
Ø Anello di riscontro	8/10 mm
Numero di testine di misure	3
Numero anelli di riscontro	2
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Grado di protezione IP	IP 65
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/428941-6-12>